

Garant**Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 16
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	27 mm
ISO-Code Halter	SCRCR/L 2525M12
Gesamtlänge L	150 mm
Unterlegplatte	269005 6
Kopflänge L ₁	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 16	269028 16
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500