

Garant**Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Funktionsbreite L ₄	9 mm
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	8 mm
Kopflänge L ₁	10 mm
ISO-Code Halter	SCRCR/L 0808D06
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	60 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500