

Garant**Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	18 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Gesamtlänge L	125 mm
Funktionsbreite L ₄	22 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	9 mm
Unterlegplatte	269005 1
ISO-Code Halter	SCRCR/L 2020K09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 1	269005 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500