

Garant**Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	SCRCR/L 1616H12
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	269005 6
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 16
Schaftgröße	16 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Funktionsbreite L ₄	17 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Wendeplattenschrauben-Set Typ 16	269028 16
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500