

**Garant****Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	SCRCR/L 2525M12
Unterlegplatte	269005 6
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	27 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set	269028 16
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 16	269028 16
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500