


**Garant****eco-Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJBR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 40 mm

Gesamtlänge L: 111,5 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

**Technische Beschreibung**

Schraube für Unterlegplatte	269013 1
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2525X16
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm

Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Gesamtlänge L	111,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259033 5
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	16 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15