

Garant**eco-Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261102 20/11
GTIN	4045197771872
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJBR/L 2020X11

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1103..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 40 mm

Gesamtlänge L: 99 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 1

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020X11
Gesamtlänge L	99 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500