

Garant**eco-Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261102 20/16 |
| GTIN | 4045197771889 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJBR/L 2020X16

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 40 mm

Gesamtlänge L: 99 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | VB.. 1604.. |
| Gesamtlänge L | 99 mm |
| Funktionsbreite L ₄ | 25 mm |
| Plattengröße | 16 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Unterlegplatte | 259033 5 |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269023 3 |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 1 |
| Kopflänge L ₁ | 40 mm |
| ISO-Code Halter | SVJBR/L 2020X16 |
| Serie | Eco |
| Einsatzart | rechts |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |