

**Flexible Diamantfeile, Körnung: D181µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529120 D181
GTIN	4007220004968
Artikelklasse	53B

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr dünner Kunststoffträger **einseitig** mit Diamantschleifkorn belegt. Höhe mit Belegung 0,5 mm.

**Verwendung:**

Ideal für feine Schleifarbeiten an konkaven und konvexen Flächen oder in schmalen Schlitzen.

**Höchste Flexibilität**, maximaler Biegeradius 15 mm.

**Technische Beschreibung**

Körnung	D181
Feinheitsgrad	grob
Abmessung	14×165 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Breite	14 mm
Höhe	0,5 mm
Länge	165 mm
maximaler Biegeradius	15 mm
Produktart	Diamantfeile

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		