

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	6 mm
Borstenstärke	0,2 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	30 mm
Besatzbreite L ₁	6 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	Messingdraht
Zopfung	gewellt

Produktart

Rundbürste