

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574250 30X6
GTIN	4017359007075
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,2 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	6 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	6 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste