


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
80X18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574100 80X18
GTIN	4017359015810
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	80 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	20 mm
Besatzbreite L ₁	13 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste