

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:
125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571300 125XM14
GTIN	4017359279076
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gekröpfte **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.
Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufräumen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

Besatzbreite L ₁	12 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft

Produktart

Kegelbürste