

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern.**

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	20
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	125 mm
Besatzlänge H ₁	29 mm

Besatzbreite L ₁	14 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste