

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 6X0,35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

INOX-Drahtqualität 1.4401 (AISI 316). Trägerkörper mit Kunststoffummantelung zur Edelstahlbearbeitung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Einzopf-Pinselbürsten für punktgenaues Arbeiten.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,35 mm
maximale Drehzahl	4500 min ⁻¹
Anzahl Zöpfe	1
Besatzlänge H ₁	25 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

