

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 6X0,35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

**Verwendung:**

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Einzopf-Pinselbürsten für punktgenaues Arbeiten.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Borstenstärke	0,35 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	25 mm
Anzahl Zöpfe	1
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste