

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574750 40
GTIN	4017359028056
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	40 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Produktart	Pinselfürste