

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574750 60
GTIN	4017359116180
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm**.**Verwendung:**

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	8000 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	25 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Produktart	Pinselfürste

