

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Flächenbürste Kunststofftopf INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 50 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	574760 50
GTIN	4017359079867
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm**.

Für **Edelstahlbearbeitung. Kunststofftopf** dient als Anfahrschutz und verhindert Korrosion durch Fremdmaterialeintrag.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Bürsten-Ø D₁: 50 mm

Besatzlänge H₁: 28 mm

maximale Drehzahl: 10500 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Produktart

Pinse**l**bürste