

*intercable***Große Presszange, Typ: 50****Bestelldaten**

Bestellnummer	729970 50
GTIN	8014212198730
Artikelklasse	76C

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich. Mit innovativer i-Verpressung, geeignet für mehrdrähtige, mehrdrähtige verdichtete und feindrähtige Kabel. Durch die i-Verpressung werden Anzugswerte weit über der Normalanforderung erreicht.

Verwendung:

Für nicht isolierte **Rohrkabelschuhe** und **Rohrverbinder** (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe. Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,5 kg
ganze Länge	380 mm
für Leiterquerschnitt	6 - 50 mm ²
Produktart	Crimpzange

Zubehör

Ersatz-Pressbacken-Set Typ 50

729975 50