



NC-Hochdruckspanner, Typ: 130



Bestelldaten

Bestellnummer	360535 130
GTIN	4045197772947
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Sphäroguss, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet und geschliffen. Vollständig gekapselte Spindel, Spindelraum verschlossen durch Abdeckungen. Maximaler Spanndruck durch integrierten Fixanschlag reproduzierbar.

- **Ebenheit Grundkörper $\leq 0,01$ mm.**
- **Mit mechanischem Kraftverstärker, Spanndruck in 5 Stufen vorwählbar.**
- **Seitliche Gewindebohrungen für Werkstück-Anschlag.**

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken, 1 Handkurbel SW 14, 1 Stiftschlüssel und 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.

Spannkraft bis maximal: 50 kN

Gewicht: 40 kg

Gesamtlänge L: 516 mm

Grundkörperlänge a: 410 mm

Grundkörperbreite B: 131 mm

Spannbereich b: 0 - 256 mm

Technische Beschreibung

t	79 mm
---	-------

Spannbereich d	66 - 315 mm
Gewicht	40 kg
r	111 mm
Farbcode für passendes Zubehör	NC-HOLEX
Spannbereich b	0 - 256 mm
Längsnut l H7	20 mm
Grundkörperlänge a	410 mm
Spannkraft bis maximal	50 kN
Quernut n H7	20 mm
Grundkörperhöhe c	95 mm
Backenhöhe h	52 mm
m	139 mm
Gesamtlänge L	516 mm
Grundkörperbreite B	131 mm
Serie	NC
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Spindel für Typ 130	360534 130
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche 5 mm × 5 mm für Backenbreite 130 mm	360541 130
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 130 mm	360538 130
Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 130 mm	360539 130
Stufenbacke mobil Typ 130	360536 130
Kurbel für Backenbreite 130 mm	360542 130
Ersatzspindel komplett für Typ 130	360532 130
Stufenbacke fix Typ 130	360537 130

Spannpratzen-Set 2-teilig für Backenbreite 130 mm	360543 130
Spindelmutter für Typ 130	360533 130