



## 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 1/2Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	631105 1/2
GTIN	4018754001576
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	17,3 mm
Länge	23 mm
Schlüsselweite	12,7 mm
Schlüsselweite	1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

