



## 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7/32Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631105 7/32   |
| GTIN          | 4018754001507 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Schlüsselweite    | 5,56 mm                |
| Ø abtriebsseitig  | 8,6 mm                 |
| Länge             | 23 mm                  |
| Schlüsselweite    | 7/32 Zoll              |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll               |
| Abtriebsprofil    | 12-kant-Steckschlüssel |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz |

