



Rollgabelschlüssel seitlich verstellbar, ganze Länge: 305 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	813940 305
GTIN	7314150191246
Artikelklasse	83F

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Präzisionsgehärtet, rostschutzbehandelt und verchromt. Linkseitige Messskala in mm.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maximale Schlüsselweite: 39,5 mm

ganze Länge: 12 Zoll

Technische Beschreibung

maximale Schlüsselweite	39,5 mm
ganze Länge	12 Zoll
ganze Länge	305 mm
Gewicht	750 g
Herstellverfahren	präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Maulstellung	15 Grad
Griffhülle	ja
Oberfläche	verchromt
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung
Wendebacken	nein

Ratschenfunktion	nein
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	UNE 16532
funkenfrei	nein
Skalierung	ja
Produktart	