



Rollgabelschlüssel seitlich verstellbar, ganze Länge: 255 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	813940 255
GTIN	7314150191239
Artikelklasse	83F

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Präzisionsgehärtet, rostschutzbehandelt und verchromt. Linkseitige Messskala in mm.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maximale Schlüsselweite: 35 mm

ganze Länge: 10 Zoll

Technische Beschreibung

ganze Länge	10 Zoll
maximale Schlüsselweite	35 mm
ganze Länge	255 mm
Gewicht	500 g
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	UNE 16532
Maulstellung	15 Grad
Herstellverfahren	präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung

Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein
Wendebacken	nein
Skalierung	ja
Ratschenfunktion	nein
Griffhülle	ja