



## Rollgabelschlüssel seitlich verstellbar, ganze Länge: 205 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	813940 205
GTIN	7314150191222
Artikelklasse	83F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Präzisionsgehärtet, rostschutzbehandelt und verchromt. Linkseitige Messskala in mm.

#### Norm:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

maximale Schlüsselweite: 27 mm

ganze Länge: 8 Zoll

### Technische Beschreibung

ganze Länge	205 mm
ganze Länge	8 Zoll
maximale Schlüsselweite	27 mm
Gewicht	300 g
Herstellverfahren	präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Maulstellung	15 Grad
Griffhülle	ja
Oberfläche	verchromt
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung
Wendebacken	nein

Ratschenfunktion	nein
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	UNE 16532
funkenfrei	nein
Skalierung	ja
Produktart	