



Rändelformwerkzeug-Set, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290025 25
GTIN	4030741656866
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Inhalt:

je 1 St. Rändelformwerkzeug Nr. 290000 und Nr. 290010: Gr. 25

je 3 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL

für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X8/1,0 mm	290161 25X8/1,0
Rändelformwerkzeuguniversal Schaftgröße 25 mm	290010 25
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X8/1,0 mm	290176 25X8/1,0
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X8/1,0 mm	290181 25X8/1,0