



Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290200 25
GTIN	4030741556814
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur. 3-Punkt-Auflage für exakte Achsenposition.

Radiale und axiale Drehsicherung für optimale Werkzeugführung.

Technische Beschreibung

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 1
für Rändelbreite b	6 mm
Schaft Breite	25 mm
für Rändel-Ø d ₁	25 mm
Arbeitsbereich	10 - 300 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
Schaft Höhe	20 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA

für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°
für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube Typ 1	299920 1
--	----------