



## ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290230 20
GTIN	4030741341816
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

für Rändelprofil: RAA 1×BR30°

für Rändel-Ø d<sub>1</sub>: 25 mm

für Rändelbreite b: 6 mm

für Rändelbohrungs-Ø d<sub>2</sub>: 8 mm

Arbeitsbereich: 10 - 300 mm

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube: 299920 2

### Technische Beschreibung

Schaft Höhe	20 mm
Arbeitsbereich	10 - 300 mm
Schaft Breite	20 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 2
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
für Rändelbreite b	6 mm
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
Produktart	Rändelwerkzeug

---

## Zubehör

Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube  
Typ 2

---

299920 2