



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290010 25
GTIN	4030741660672
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar. Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.

Technische Beschreibung

Laufstift	299910 4
Arbeitsbereich	15 - 220 mm
für Rändel-Ø d ₁	25 mm
Schaft Höhe	20 mm
Schaft Breite	25 mm
für Rändelbreite b	8 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL

für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HM-LaufstiftHM Typ 4	299910 4
----------------------	----------