

**T-Nutenstein mit Spannschraube, Nutenbreite B / Klemmdicke S: 22/40 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912, Festigkeitsklasse 12.9.

Gewinde M: M20

Länge Spannschraube: 55 mm

Technische Beschreibung

Gewinde M	M20
Länge Spannschraube	55 mm
Nutenbreite B	22 mm
Klemmdicke S	40 mm
Serie	ZeroClamp
Produktart	

