

**T-Nutenstein mit Spannschraube, Nutenbreite B / Klemmdicke S: 16/50 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360024 16/50
GTIN	2050001854001
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912, Festigkeitsklasse 12.9.

Gewinde M: M14

Länge Spannschraube: 60 mm

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
Länge Spannschraube	60 mm
Nutenbreite B	16 mm
Klemmdicke S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Produktart	

