

**T-Nutenstein mit Spannschraube, Nutenbreite B / Klemmdicke S: 22/50 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912, Festigkeitsklasse 12.9.

Gewinde M: M20

Länge Spannschraube: 65 mm

**Technische Beschreibung**

Länge Spannschraube	65 mm
Gewinde M	M20
Nutenbreite B	22 mm
Klemmdicke S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Produktart	

