



## Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 600mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	861320 600
GTIN	4045197775115
Artikelklasse	82C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Schwenkbar bis 30°.

#### Verwendung:

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke. **Maximaler Spanndruck bis ca. 22000 N.**

### Technische Beschreibung

Ausladung	175 mm
Spannweite	600 mm

Gewicht	6,8 kg
Querschnitt der Gleitschiene	40×20 mm
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Druckplatte Typ GSV	861121 GSV
Druckplatte Typ GSP	861121 GSP