

Garant**Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273910 12
GTIN	4045197777263
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **rechte Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **linke Platten**.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Freilänge	1,2 mm
Kopflänge L ₁	21,4 mm
Funktionsbreite L ₄	16,2 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Gesamtlänge L	100 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 13	279815 13
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500