

**Garant****Stechdrehhalter, links, Schaftgröße: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273911 12
GTIN	4045197777270
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **rechte Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **linke Platten**.

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16,2 mm
Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Freilänge	1,2 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Kopflänge L <sub>1</sub>	21,4 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

**Zubehör**

Klemmschraube Typ 13	279815 13
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500