



## Magnesium-Hebelzwinge, Spannweite: 120mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860750 120
GTIN	4008158027227
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus **Magnesium** (im Druckgussverfahren hergestellt), **hochfest und extrem leicht**. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus **glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchstark**. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

#### Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit mittlerem Spanndruck**.

### Technische Beschreibung

Gewicht	0,26 kg
Querschnitt der Gleitschiene	20×5 mm
Ausladung	80 mm
Spannweite	120 mm
Produktart	Zwinge

