

Garant**Stufenbacke mobil, für Typ: 125****Bestelldaten**

Bestellnummer	360468 125
GTIN	4045197777928
Artikelklasse	31F

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme der HD-Backen Nr. 362390 – 362600.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Technische Beschreibung

Höhe h_1	20 mm
Länge l_1	40 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Backenbreite b	125 mm
passend zu Farbcode	Duo
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	HOLEX NC
passend zu Farbcode	LC

passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
Backenlänge l	70 mm
Produktart	Schraubstock-Backen