

Garant**eco-Steckschwert verstärkt, rechts, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319133. 319140 – 319141 Größe RR oder LR.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.

Technische Beschreibung

Höhe h ₁	21,4 mm
Stechbreite w	3 mm
für maximalen Werkstück-Ø	65 mm
Schwerthöhe h ₅	26 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	97 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Stechschwert