

Garant**eco-Steckschwert verstärkt, links, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273865 26/3
GTIN	4045197778345
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319132. 319140 – 319141 Größe RL oder LL.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.
Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	26 mm
Stechbreite w	3 mm
für maximalen Werkstück-Ø	65 mm
Höhe h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	97 mm
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert