

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
ISO-Code Halter	A16M SVJBR/L11
Kopflänge L <sub>1</sub>	31,4 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	9,5 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mittenversatz L <sub>3</sub>	2 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500