

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Halsbreite L ₄	11 mm
Kopflänge L ₁	38 mm
ISO-Code Halter	A20Q SVJBR/L11
Mittenversatz L ₃	2 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Spannhöhe L ₂	19 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500