

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Halsbreite L_4	16,5 mm
ISO-Code Halter	A25R SVJBR/L16
Einstellwinkel κ	142 Grad
Kopflänge L_1	44 mm
Plattengröße	16 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Mittenversatz L_3	4,6 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 17	269028 17
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500