

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	15 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Gesamtlänge L	150 mm
Halsbreite L ₄	9,5 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
ISO-Code Halter	A16M SVJBR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	31,4 mm
Mittenversatz L ₃	2 mm
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500