

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A25R SVJBR/L16
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mittenversatz L_3	4,6 mm
Kopflänge L_1	44 mm
Halsbreite L_4	16,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 17	269028 17
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500