



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Auskraglänge $L_1$	70 mm
Wendeplattengröße	12
passende Wendeschneidplatte	XD.. 1205
Wendeplattenschraube	229908 (T15; 3,1 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	250 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	11 mm
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,67 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	10,3 mm
Einstellwinkel $\kappa$	12 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229908
---------------	--------