

**Garant**
**Feinverstellkopf ER, Anbindung: ER40**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit integriertem Konus. **Einfache Anbindung mit ER-Spannzangenfutter.** Zustellgenauigkeit 0,002 mm im Ø.

**Verwendung:**

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695 – 237698.

**Hinweis:**

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung  $\pm 20^\circ$  achten! Wendeplattenhalter mit Adapter (Nr. 237531; Nr. 237534) für Erweiterung auf Ø-Bereich 84,9 – 105,1mm.

Wendeplattenhalter mit Adapter (Nr. 237532; Nr. 237534) für Erweiterung auf Ø-Bereich 104,9 – 134,1mm.

**Technische Beschreibung**

Anbindung	ER40
Nutzlänge L <sub>1</sub>	85 mm
passende Wendeschneidplatte	CC..09T3
Wendeplattenschraube	237606 Gr. 2
Spindelbereich-Ø	66,9 - 87,1 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

