



Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., verstellbar, Schaft-Ø Ds h6: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	216635 16
GTIN	4045197778970
Artikelklasse	220

Beschreibung

Ausführung:

Hergestellt aus vergütetem Werkzeugstahl. Tiefenravierte Skala. Zwei freigestellte Wendeplattenschneidkanten.

Verwendung:

Zum Vor- und Rückwärtsentgraten, Fasen und Senken.
Zum Schrägeintauchen geeignet.

Für Winkel von 0° - 90° stufenlos einstellbar.

Hinweis:

Zur exakten Gradzahl-Einstellung Voreinstellgerät benutzen.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	37 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.T09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Klemmschraube für Einstellelement	219887
Einstellelement	219885
Senk-Ø D	16 mm

Gesamtlänge L_{ges}	86 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Verstellbereich Anfaswinkel	0-90 Grad
Produktart	Senker

Zubehör

Einstellelement	219885
Klemmschraube	219887
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219841