

**Messerkopf-Verlängerung lang, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301106 40
GTIN	4045197779311
Artikelklasse	32B

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahmezapfen, Bohrung und Anlageflächen am Bund geschliffen.

**Verwendung:**

Zur flexiblen Verlängerung von Messerkopfaufnahmen. Preisgünstige Variante zu teuren Sonderanfertigungen. 3 mögliche Einsatzmöglichkeiten: kurze (45 mm) oder lange (70 mm) Verlängerung bzw. maximal Kombination von zwei kurzen Verlängerungen (2×45 mm).

**Lieferumfang:**

Inklusive passender Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Außen-Ø D	89 mm
A	27 mm
Norm	DIN 6357
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Produktart	Verlängerung
------------	--------------

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 60 mm	309840 60
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm	309840 50
Anzugsschraube für Verlängerung 70 mm für Dorn-Ø D1 27 mm	301108 27
Sicherungsschraube für Verlängerung für Dornlänge L 70 mm	301111 70
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 13 mm	309840 13
Anzugsschraube für Verlängerung 70 mm für Dorn-Ø D1 40 mm	301108 40
Anzugsschraube für Verlängerung 70 mm für Dorn-Ø D1 32 mm	301108 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16