

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen